

Аудиометр скрининговый MA 25

Компактный мобильный аудиометр MA 25 оснащен функцией воздушного звукопроводения от -10 до 90 дБ в частотном диапазоне от 125 до 8000 Гц, используется в выездных условиях работы. Это самая легкая и маленькая модель аудиометра от MAICO, используемая для базовой проверки слуха. Данное устройство обеспечивает полный набор опций для тестирования.



Прибор поставляется в двух модификациях

- Аудиометр скрининговый, вариант исполнения MA 25
- Аудиометр скрининговый, вариант исполнения MA 25E*

*Версия MA 25E в дополнение к обычному ручному тестированию включает возможность проведения теста Hughston Westlake (автоматический тест нахождения порогов слуха), соответствующий ISO 8253. После завершения теста его результаты можно легко вызвать из внутренней памяти прибора.

Комплектация аудиометра, MAICO MA 25

Аудиометр скрининговый MA 25	1
Наушники воздушного звукопроводения DD 45	1
Набор бланков для аудиограмм	1
3 батарейки AA	1
Инструкция по эксплуатации	1

Комплектация аудиометра, MAICO MA 25E

Аудиометр скрининговый MA 25E	1
Наушники воздушного звукопроводения DD 45	1
Набор бланков для аудиограмм	1
3 батарейки AA	1
Кнопка ответа пациента	
Лицензия Hughston Westlake MA 25E	1
Sessions Kit вкл. SW, R.Switch, USB	1
Инструкция по эксплуатации	1

Технические характеристики

Тестовые сигналы	Тон, пульс, трель
Тестовые частоты, Гц	125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000
Цена деления	5 или 1 дБ
Динамический диапазон	От -10 дБНЛ до 100 дБНЛ, 70 дБНЛ при 0,125 кГц, 90 дБНЛ при 0,25 и 8 кГц
Питание	3 батарейки типа AA (обычный срок службы — 100 часов) или внешний источник питания
Габариты (Ш×В×Г)	22,5×18×5,5 см
Вес	980 г